

Datenblatt

MicroPlate™ – Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB37

Beschreibung



MicroPlate™-Plattenwärmeübertrager – eine revolutionäre Technologie von Danfoss.

Durch ihre einzigartige Plattenprägung übertragen MicroPlate™-Plattenwärmeübertrager Wärme effizienter als alle vorangegangenen Modelle

Vorteile:

- Energie- und Kosteneinsparungen
- bessere Wärmeübertragung
- geringere Druckverlust
- flexiblerer Aufbau
- längere Lebensdauer

weitere Informationen finden Sie unter: MPHE.danfoss.com


XB37 ist ein gelöteter Wärmeübertrager, konzipiert und konfiguriert für Fernwärme-, Fernkälte- und Heizungsanwendungen.

Zulassung:

Druckgeräte-Richtlinie (PED).

Bestellung

1-Kreis-Wärmeübertrager **XB37 Cu**

Abbildung	Plattenanzahl, n	Anschluss	20 mm Anschlusslänge			50 mm Anschlusslänge		
			XB37L-1	XB37M-1	XB37H-1	XB37L-1	XB37M-1	XB37H-1
			Bestell-Nr.			Bestell-Nr.		
	10	Gewinde G 1	004H7270	004H7285	004H7300	004B1675	004B1690	004B1705
	16		004H7271	004H7286	004H7301	004B1676	004B1691	004B1706
	20		004H7272	004H7287	004H7302	004B1677	004B1692	004B1707
	26		004H7273	004H7288	004H7303	004B1678	004B1693	004B1708
	30		004H7274	004H7289	004H7304	004B1679	004B1694	004B1709
	36		004H7275	004H7290	004H7305	004B1680	004B1695	004B1710
	40		004H7276	004H7291	004H7306	004B1681	004B1696	004B1711
	50		004H7277	004H7292	004H7307	004B1682	004B1697	004B1712
	60		004H7278	004H7293	004H7308	004B1683	004B1698	004B1714
	70		004H7279	004H7294	004H7309	004B1684	004B1699	004B1715
	80		004H7280	004H7295	004H7310	004B1685	004B1700	004B1716
	90		004H7281	004H7296	004H7311	004B1686	004B1701	004B1717
	100		004H7282	004H7297	004H7312	004B1687	004B1702	004B1718
	110		004H7283	004H7298	004H7313	004B1688	004B1703	004B1719
120	004H7284	004H7299	004H7314	004B1689	004B1704	004B1720		

Bestellung (Fortsetzung)
1-Kreis-Wärmeübertrager XB37 Cu + ¹⁾

Abbildung	Plattenanzahl, n	Anschluss	20 mm Anschlusslänge		
			XB37L-1	XB37M-1	XB37H-1
			Bestell-Nr.		
	10	Gewinde G1	004H4759	004H4744	004H4729
	16		004H4760	004H4745	004H4730
	20		004H4761	004H4746	004H4731
	26		004H4762	004H4747	004H4732
	30		004H4763	004H4748	004H4733
	36		004H4764	004H4749	004H4734
	40		004H4765	004H4750	004H4735
	50		004H4766	004H4751	004H4736
	60		004H4767	004H4752	004H4737
	70		004H4768	004H4753	004H4738
	80		004H4769	004H4754	004H4739
	90		004H4770	004H4755	004H4740
	100		004H4771	004H4756	004H4741
	110		004H4772	004H4757	004H4742
	120		004H4773	004H4758	004H4743

¹⁾ Auf Anfrage erhältlich

1-Kreis-Wärmeübertrager XB37 StS ¹⁾

Abbildung	Plattenanzahl, n	Anschluss	20 mm Anschlusslänge		
			XB37L-1	XB37M-1	XB37H-1
			Bestell-Nr.		
	10	Gewinde G1	004H4667	004H4652	004H4637
	16		004H4668	004H4653	004H4638
	20		004H4669	004H4654	004H4639
	26		004H4670	004H4655	004H4640
	30		004H4671	004H4656	004H4641
	36		004H4672	004H4657	004H4642
	40		004H4673	004H4658	004H4643
	50		004H4674	004H4659	004H4644
	60		004H4675	004H4660	004H4645
	70		004H4676	004H4661	004H4646
	80		004H4677	004H4662	004H4647
	90		004H4678	004H4663	004H4648
	100		004H4679	004H4664	004H4649
	110		004H4680	004H4665	004H4650
	120		004H4681	004H4666	004H4651

¹⁾ Auf Anfrage erhältlich

Zubehör - Endstücke

Abbildung	Description	Anschluss	Bestell-Nr.
	Weichlot-Anschlusssteile	G 1/15 mm	004B2904
		G 1/18 mm	004B2905
		G 1/22 mm	004B2906
	Anschweißenden	G 1/DN 15	004B2901
		G 1/DN 25	004B2903
	Anschraubenden	G 1/G 3/4	004B2913

Zubehör - Befestigungssatz

Abbildung	Bestell-Nr.
	004B1728

Zubehör - Wärmedämmung

Abbildung	Typ (Plattenanzahl)			Bestell-Nr.
	L	M	H	
	10-20	10-26	10-30	004B1721
	26-36	30-40	36-50	004B1722
	40-50	50-70	60-90	004B1723
	60-80	80-100	100-120	004B1725
	90-100	110-120	-	004B1726
	110-120	-	-	004B1727

Technische Daten

Wärmeübertrager XB37		XB37L	XB37M	XB37H
Max. zul. Betriebsdruck Cu	bar	25		
Max. zul. Betriebsdruck Cu+		25		
Max. zul. Betriebsdruck StS		16		
Min./Max. Temperatur	°C	-10/180		
Medium	FW: Zirkulationswasser/glykolhaltiges Wasser mit max. 50 % Wärmeübertragungsmedien. FK: Ethylenglykol-/Propylenglykol-Wasser-Gemische, Ethanol-Wasser-Lösungen und sonstige geeignete Wärmeübertragungsmedien. (Bitte wenden Sie sich an Ihren Danfoss-Außendienstmitarbeiter.)			
Volumen/Durchflusskanal	Ltr	0.102	0.070	0.057
Anschlusstyp	Zylindrisches Außengewinde nach DIN ISO 228/1			
Anschlussweite	G 1 A			
Gewicht	kg	kurzer/langer Anschluss: 2.24 + 0.16 × n / 2.6 + 0.16 × n		
Werkstoffe				
Plattenwerkstoff	Rostfreier Edelstahl, EN 1.4404 (AISI 316L)			
Lot	Kupfer (Cu); Kupfer-Nickel (Cu+) ¹⁾ ; Edelstahl (StS) ¹⁾			

¹⁾ Auf Anfrage erhältlich

Wärmedämmung

Typ		Polyurethan	
Wandstärke	mm	20	
Wärmeleitfähigkeit λ	W/mK	0.035	
Max. Temperatur	Dauerhaft	130	
	Kurzzeitig	150	

Hinweis:

Für weitere Informationen zur Wärmedämmung wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Danfoss-Vertreter.

Abmessungen

E (mm)	
L	10 + 2.21 × n
M	10 + 1.68 × n
H	10 + 1.46 × n

Endstücke

Abbildung	Beschreibung	Anschluss	a	b	SW ¹⁾	Bestell-Nr.
			mm			
	Weichlot-Anschlusssteile	G 1/15 mm	20	35	37	004B2904
		G 1/18 mm	20	35	37	004B2905
		G 1/22 mm	25.6	35	37	004B2906
	Anschweißenden	G 1/DN 15	21.3	40	37	004B2901
		G 1/DN 20	26	49.5	41	004B2909
		G 1/DN 25	33.5	40	37	004B2903
	Anschraubenden	G 1/G 3/4	3/4"	35	37	004B2913

¹⁾ Überwurfmutter, Schlüsselweite

Wärmedämmung

A	B	E	Bestell-Nr.
mm			
572	168	117	004B1721
	170	155	004B1722
	180	200	004B1723
		250	004B1725
	190	305	004B1726
200	350	004B1727	



Danfoss GmbH, Deutschland: heating.danfoss.de • +49 69 97 53 30 44 • E-Mail: CS@danfoss.de

Danfoss Ges.m.b.H., Österreich: heating.danfoss.at • +43 720 548 000 • E-Mail: CS@danfoss.at

Danfoss AG, Schweiz: heating.de.danfoss.ch • +41 61 510 00 19 • E-Mail: CS@danfoss.ch

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.
