

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss

Danfoss Stellantriebe

Kompakte Form – schnelle Montage



Die TWA Stellantriebe

Die thermischen TWA-Stellantriebe von Danfoss erlauben den Direktanschluss an Danfoss-Ventile und gängige Fremdfabrikate. TWA ist für Versorgungsspannungen von 24 V oder 230 V in NC* - oder NO*-Ausführung lieferbar.

Kompakte Bauweise


Die neuen Stellantriebe sind sehr handlich und kompakt. Dies erleichtert die Installation erheblich, selbst bei engen Platzverhältnissen wie Fußbodenheizungsverteilern. Das Bild unten zeigt einen TWA-K für Fremdfabrikate mit Anschluss M30x1,5 in Originalgröße.

Geringe Leistungsaufnahme

TWA Stellantriebe kommen mit einer Leistungsaufnahme von nur 2 Watt aus. Dadurch ergibt sich für den Regler eine geringere Belastung und der Stromverbrauch reduziert sich.

Einfache Funktionskontrolle

TWA Stellantriebe haben eine Hubanzeige, aus der ersichtlich ist, ob das Ventil geöffnet oder geschlossen ist.



^{*)} NC = stromlos geschlossen (normally closed), NO = stromlos offen (normally open)

Passend ohne Adapter

Installationshilfe bei NC-Ventilen

Alle NC-Stellantriebe sind werkseitig mit einer roten Halterung versehen. Dies hält den Antrieb während des Einbaus offen und erleichtert die Montage, speziell bei beengten Einbausituationen. Die Halterung ist nach der Montage zu entfernen.



Einsatzbereich:

- ◆ Zonenregelung (Wohn- und Nichtwohnbereich)
- ◆ Fußbodenheizung (Wohn- und Nichtwohnbereich)
- ◆ Heizkörper, Konvektoren, Heiz-/Kühldecken, Fan-Coils

Ausführungen:

- ◆ TWA-A für RA-Ventilgehäuse, Fußbodenverteiler FHF
- ◆ TWA-V für RAV/VMT- Ventilgehäuse
- ◆ TWA-L für RAVL-Ventilgehäuse
- ◆ TWA-Z für AB-QM Ventilgehäuse
- ◆ TWA-K für gängige Ventilgehäuse mit M30 x 1,5 Anschluss¹⁾
- ◆ Standard-Kabellänge 1,2 m
- ◆ TWA mit 5 m und 10 m Kabel möglich

Typ	Anschluss an	Versorgungsspannung	Ventilfunktion (spannungsfrei)	Bestell-Nr.
TWA-A	RA	24 V a.c./d.c.	NC	088H3110
TWA-A	RA	24 V a.c./d.c.	NO	088H3111
TWA-A	RA	230 V a.c.	NC	088H3112
TWA-A	RA	230 V a.c.	NO	088H3113
TWA-A	RA	24 V a.c./d.c.	NC/S ²⁾	088H3114
TWA-V	RAV / VMT	24 V a.c./d.c.	NC	088H3120
TWA-V	RAV / VMT	24 V a.c./d.c.	NO	088H3121
TWA-V	RAV / VMT	230 V a.c.	NC	088H3122
TWA-V	RAV / VMT	230 V a.c.	NO	088H3123
TWA-L	RAVL	24 V a.c./d.c.	NC	088H3130
TWA-L	RAVL	24 V a.c./d.c.	NO	088H3131
TWA-L	RAVL	230 V a.c.	NC	088H3132
TWA-L	RAVL	230 V a.c.	NO	088H3133
TWA-Z	AB-QM	24 V a.c./d.c.	NO	082F1220
TWA-Z	AB-QM	24 V a.c./d.c.	NC	082F1222
TWA-Z	AB-QM	230 V a.c.	NO	082F1224
TWA-Z	AB-QM	230 V a.c.	NC	082F1226
TWA-K	M30 x 1,5 ¹⁾	24 V a.c./d.c.	NC	088H3140
TWA-K	M30 x 1,5 ¹⁾	24 V a.c./d.c.	NO	088H3141
TWA-K	M30 x 1,5 ¹⁾	230 V a.c.	NC	088H3142
TWA-K	M30 x 1,5 ¹⁾	230 V a.c.	NO	088H3143

¹⁾ Anschluss an Heimeier, MNG, Oventrop mit M30 x 1,5 Anschluss, andere Hersteller auf Anfrage.

²⁾ In der a.c.-Ausführung mit Endlagenschalter

Neben den thermischen Stellantrieben der Baureihe TWA hat Danfoss weitere Stellantriebe im Programm, die je nach übergeordneter Leittechnik eingesetzt werden:


Thermische Antriebe ABNM

Steuerspannung 0-10 V, ohne Handverstellung

Für Danfoss RA-Ventile: 082F1091 (inklusive Ventiladapter)

Für Danfoss AB-QM-Ventile: 082F1193 (inkl. Ventiladapter)

Für Ventilgehäuse¹⁾ mit M30x1,5: 082F1091 + Ventiladapter 082F1073



¹⁾ Anschluss an Heimeier, MNG, Oventrop mit M30 x 1,5 Anschluss, andere Hersteller auf Anfrage.

Infos und Datenblätter unter: www.waerme.danfoss.com

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss-Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten - auch an bereits in Auftrag genommenen - vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss-Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.

Danfoss GmbH Wärme

Carl-Legien-Straße 8
63073 Offenbach
Telefon: (0 69) 4 78 68-500
Telefax: (0 69) 4 78 68-599
Internet: www.waerme.danfoss.com
E-Mail: waerme@danfoss.com

Außenbüros:

Berlin: Telefon (0 30) 6 11 40 10
Bochum: Telefon (02 34) 5 40 90 38
Stuttgart: Telefon (07 11) 3 51 84 99